

**VERMOP**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS



**SPRINT V**

Bodenreinigung

D+AT



## SPRINT SYSTEM



Die neue Flachmop-Halter Generation Sprint V garantiert Ihnen in der täglichen Anwendung zweifache Zeitersparnis. Ihre Mitarbeiter spannen Mop so schnell auf wie noch nie, dank seiner V-Form gleitet der Halter mühelos in die Moptaschen. Ein weiterer Vorteil: das Training für neue Kräfte entfällt! Ebenso trägt der Halter steigenden Quadratmeterleistungen in der Gebäudereinigung Rechnung, er ist besonders leicht und wendig und ermöglicht ein zügiges Wischen auch auf überstellten Flächen.

Darüber hinaus investieren Sie mit dem Sprint V Halter in die Rückengesundheit Ihrer Mitarbeiter. Der Halter wird über einen Handtaster in aufrechter Haltung geöffnet und der Mop berührungslos und hygienisch abgeworfen. Kein Bücken mehr nach verschmutzten Mop!

Selbstverständlich können Sie sich auch auf die Reinigungsleistung des Sprint V verlassen. Eine optimierte Auflagefläche des Halters sorgt für ein gleichmäßiges Wischbild und eine sehr gute Schmutzaufnahme.

Kombinieren Sie den Sprint V mit den vielseitigen und langlebigen VERMOP Sprint Flachmop und dem Scandic Telestiel für die richtige Arbeitshöhe.

## AUF EINEN BLICK

### Einfaches Aufspannen

Leichtes Einführen des Halters in die Moptaschen dank V-Form

### Ergonomisches Arbeiten

Öffnen des Halters über Handtaste und Mopabwurf in aufrechter Haltung

### Hygienisch

Kein Berühren verschmutzter Mop beim Abwurf

### Sauberes Reinigungsergebnis

Optimale Auflage des Halters für sehr gute Schmutzaufnahme

### Schnelles, Kraft sparendes Arbeiten

Extrem wendiger und leicht laufender Halter

### Anwendungsgebiete

- Unterhaltsreinigung
- Desinfizierende Reinigung
- Nassreinigung
- Starkes Schmutzaufkommen

### Einsatzorte




Krankenhaus / Pflegeheim • Schule / Kindergarten • Büro / Verwaltung • Industrie

### Methoden



F1 Flachpresse • Vertikalpresse VK 4 • Des-Wanne • Pre-Wash • Dosiersieb • Trockenreinigung • Sprühmethode • Schüttmethode



## VERMOP® INDIVIDUAL

Individuelle farbige Mopbedruckung z.B. mit Ihrem Kundenlogo, wahlweise kombiniert mit einem farbig kontrastierenden Einfassband.


Für unser MopLog Medi-Tex Controlsystem oder für Ihr eigenes RFID-Logistik System nähren wir die RFID-Tags gerne in unsere Wischbezüge ein.



**Fokus Ergonomie und gesunder Rücken**


Eine durchschnittliche Reinigungskraft bückt sich im Jahr ca. 4.000 Mal, um einen benutzten Mop vom Boden aufzunehmen. Gleichzeitig sind Rückenschmerzen auf Platz eins bei den Gründen für ärztlich bescheinigte Arbeitsunfähigkeitstage. Sie verursachen 7% aller Ausfalltage.\* Deshalb legt VERMOP bei der Entwicklung von Reinigungsgeräten ein besonderes Augenmerk auf eine rückschonende Anwendung. Optimieren Sie mit dem Sprint V Halter die Arbeitsbedingungen Ihrer Mitarbeiter! Der Halter wird in aufrechter Haltung über eine Fingerdrucktaste geöffnet und der gebrauchte Mop ohne Bücken abgeworfen.

\*Quelle: Robert Koch-Institut (Hrsg) (2012) Rückenschmerzen. Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Heft 53. RKI, Berlin



**Sehr gute Reinigungsleistung**

Die Auflagefläche des Halters ist optimiert für ein gleichmäßiges Wischbild und eine effektive Schmutzentfernung.



**Trockene Vorreinigung mit Tuch**

Für eine Vorreinigung zur Entfernung lose aufliegender Verschmutzungen lassen sich Vliestücher um den Halter legen und mit den Tuch-Clips befestigen.



**Hygienisch**

Verschmutzte Mop lassen sich berührungslos abwerfen.




### Wendig und schnell

Dank seinem besonders beweglichen Gelenk und geringen Gewicht läuft der Halter problemlos um alle Hindernisse.




### Bequemes Aufspannen

Mit dem gleichschenkligen Halter lässt sich der Mop einfach und schnell aufspannen.



### Kraft sparend

Kombiniert mit dem Scandic Telestiel mit drehbarer Kugel gleitet der Halter mit minimalem Kraftaufwand über den Boden.





### Geeignet für alle Reinigungsmethoden

Der Sprint V Halter lässt sich mit allen Reinigungsmethoden kombinieren. Optimal geeignet für die Arbeit mit vorpräparierten Bezügen und das Aufspannen direkt aus der Transportbox.

## HALTER



### Sprint V Halter

Bezeichnung	Art.-Nr.
40 cm, gelb	0049
50 cm, gelb	0059

VE: 10



### Sprint V Clip

Bezeichnung	Art.-Nr.
Set, gelb	882705

VE: 1 | Verwendung: Tuchreinigung

## STIELE



### Scandic Telestiel

Bezeichnung	Art.-Nr.
mit drehbarer Kugel, gelb	8903

VE: 5 | Maße: 1000 – 1700 mm, ø 23,5 mm | Sprint V / Twixter / Twix / Scandic Duo



### Teleskopstiel

Bezeichnung	Art.-Nr.
gelb	8923

VE: 10 | Maße: 900 – 1650 mm, ø 23,5 mm



**VERMOP Deutschland GmbH**  
Kiesweg 4 – 6  
97877 Wertheim  
Tel. + 49 9342 878 - 0  
Fax + 49 9342 878 - 173  
info@vermop.de  
www.vermop.de

**VERMOP Österreich GmbH**  
Weißes Kreuz Straße 5  
2103 Langenzersdorf  
Tel. + 43 2244 339 99  
Fax + 43 2244 339 99 - 4  
info@vermop.at  
www.vermop.at

SALMON-GROUP



Deutschland/Österreich 02-14 Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Fehler. Gedruckt auf Papier aus nachhaltiger Holzwirtschaft.