

AZ 70 C

Allzweckreiniger- Hochkonzentrat

Zusammensetzung:

AZ 70 C enthält: 5 - 15% anionische Tenside, < 5% nichtionische Tenside, Duftstoffe, Benzylalkohol, alpha-Isomethylnone
pH-Wert ca. 11

Leistung:

Entfernt problemlos grösste Verschmutzungen. Hervorragende Emulgierwirkung bei Ölen und Fetten. Besonders gute Reinigungswirkung schon bei niedrigsten Anwendungskonzentrationen. Angenehm frisch parfümiert. Gute Hautverträglichkeit. Lösungsmittelfrei.

Anwendungsbereich:




Alle Groß-Objekte, in denen es auf Hygiene und Sauberkeit ankommt. Besonders geeignet für Türen, Glas und Kunststoff-Flächen, Kacheln, lackierte Holz- und Metallmöbel usw.

Anwendung:

Bei normaler Verschmutzung mit 0,25%iger Gebrauchslösung (20ml = 1 Portion der Dosierkammer auf 8L Wasser) arbeiten.

Zur Dosierung:

Weissen Flaschenverschluss abschrauben. Leichten Druck auf den Flaschenkörper geben, bis Dosierkammer gefüllt ist. Druck zurücknehmen. Konzentrat stellt sich auf die genaue Füllmenge von 20ml ein. Das Ausgießen wie bildlich dargestellt durchführen.



Zum Nachfüllen:

Roten Flaschenverschluss abschrauben. Leere 2L Dosierflasche mit SUPERCLEAN C aus 2L Nachfüllbeutel befüllen. Rote Verschlusskappe aufschrauben.



Besondere Hinweise:

Reizend. Gefahr ernster Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Ökologie:

Dieses Produkt unterliegt dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln und den hierzu ergangenen Ausführungsbestimmungen über die biologische Abbaubarkeit der Rohstoffe.

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich. Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Produkt-Code: GU80

Best Nr.: 0404612

2L Standbeutel

Best. Nr.: 0404692

2L Nachfüll-Dosierkanne

