

NANO

STAUBSAUGER



LEICHT



PROFESSIONELLE LEISTUNG



BEQUEM ZU VERWENDEN



ÄUSSERST KOSTENSPAREND



EFFIZIENTER MOTOR
(700 W)



Ihr kleiner täglicher Helfer
heißt NANO!

 **FIMAP**[®]

NANO

NANO ist ein kompakter, leichter Staubsauger, das perfekte Gerät für kleine gewerbliche Bereiche, weil er praktisch in der Verwendung und beim Tragen ist. Er ist mit einem 700 W Motor für gewerbliche Verwendung ausgestattet. Ideal für die tägliche Reinigung von Geschäften, Hotelzimmern, Büros und kleinen bis mittelgroßen Flächen.



Die großen Hinterräder und die beiden vorderen Schwenkräder garantieren Stabilität und Handlichkeit



Mit praktischem Zubehörhalter, um alles Nötige stets griffbereit zu haben



Der Saugschlauch kann am Staubsauger eingehakt werden. Eine nützliche Vorrichtung beim Verstauen des Geräts



Praktischer Kabelhalterhaken



Das 10 m lange, gut sichtbare Kabel ermöglicht ein ungehindertes, sicheres Arbeiten auch auf großen Flächen

TECHNISCHE DATEN		NANO
Material des Behälters		PPL
Spannung*	V/Hz	230/50
Motor	Anz.	1
Stufen	Anz.	1
Leistung	W	700
Unterdruck	kPa	18
Luftdurchsatz	m ³ /h	96
Fassungsvermögen des Behälters	L	10
Kabellänge	m	10
Gewicht	Kg	6,3
Abmessungen (L x h x B)	mm	335 X 390 X 305

* Ausführung auch mit V/Hz 115/60 erhältlich

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG	NANO
Zubehör-Kit Ø32 (mm)	•
Kabelhalterhaken	•
Stoffbeutelfilter	•
4 Räder machen das Gerät sehr stabil	•
Zubehörhalter	•
Gut sichtbares gelbes Kabel 10 m	•
Parkposition	•
Papierfilter	optional

ZERTIFIZIERUNGEN

TECHNISCHE DATEN EU ENERGY LABEL		NANO
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/annum	26,9
Staubaufnahme auf Teppich Klasse		D
Staubaufnahme von Hartböden Klasse		A
Staubemissionsklasse		F
Schallleistung	dB (A)	76



Für weitere Informationen oder für eine Vorführung kontaktieren Sie bitte den Fimap Händler Ihres Vertrauens

FIMAP
www.fimap.com

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

Numero Verde
00800-05070000



Aktivieren Sie den QR-Code auf Ihrem Smartphone und besuchen Sie die Website