



EASYLINE Allzweckreiniger

Inhaltsstoffe:

< 5 % anionische Tenside, < 5 % nichtionische Tenside
Weitere Inhaltsstoffe: Duftstoffe, Citral, Limonene

Anwendung:

Je nach Verschmutzung 60 ml auf 8 Liter Wasser. Bei höherer Dosierung mit klarem Wasser nachspülen. Aufgrund der alkalischen Einstellung die Materialverträglichkeit prüfen.

Physikalische Angaben:

pH-Wert in Anwendungskonzentration ca. 7
pH-Wert im Konzentrat ca. 11

Art.-Nr. / Verpackung:

8001 1-l-Rundflasche
8101 10-l-Kanister

Produkt-Code: nach GISBAU

GU 70

Kennzeichnung:



Achtung

Verursacht schwere Augenreizung.
Augenschutz tragen.

Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bemerkung:

Nur für den professionellen Gebrauch.

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.